



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt oder Komponententyp	Abdeckplatte
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör-/Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktkompatibilität	TRR Federklemme Klemmenleiste TRP push-in Klemmenleiste
Dicke	2,2 mm

Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	2,5 mm ²
Anzahl der Verbindungen	2
Anzahl von Messeingängen	2
Menge pro Satz	Satz aus 50 Stück
Produktgewicht	1,8 g
Farbe	Grau

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	28 g
Höhe VPE1	5,4 cm
Breite VPE1	1,2 cm
Länge VPE1	5,4 cm
Verpackungstyp VPE2	BAG
Inhaltsmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	101 g
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	5 cm
Länge VPE2	17 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	2000
Gewicht VPE3	4,438 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------