Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYVDM8UF
19"-Festrahmen 8U Spacial

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	19-Zoll-Rack
Anwendung	Elektronische Anwendung Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-H: 400 mmB: 600 mmT: 200 mm -H: 400 mmB: 600 mmT: 250 mm
Rack-Typ	Fixiert
Montageort	Vorderseite des Gehäuses Stufenschieber
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial Spacial VDM Spacial Spacial CRN
Geräteaufbau	Befestigungselemente 2 19-Zoll-Stützen
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	8

Zusatzmerkmale

Material	Galvanisierter Stahl
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Wandmontiertes Gehäuse
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Anpassung	Tiefenverstellbar, Rastermaß 12,5 mm, auf dem Stufenschieber
Farbe	Grau (RAL 7035)
Zulässige Dauerbelastung	3 kg pro Einheit
Höhe	Nennwert: 400 mm
Breite	Nennwert: 600 mm
Tiefe	420 mm
Dicke	2 mm
Produktgewicht	2,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	42,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,3 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months