



### Hauptmerkmale

Produktsortiment	Lexium PAS E
Produkt- oder Komponententyp	Portalachse
Produktspezifische Anwendung	Für 1 Richtung
Positionierung von Lasten	Auf Wagen
Laufwerkstyp	Zahnriemen
Führungstyp	Kugel

### Zusatzmerkmale

Einbaulage	Horizontal
Typische Nutzlast	50 kg
Entfernung pro Umdrehung	264 mm
Betriebskraft	2600 N Für Fx 6270 N Für Fy 6270 N Für Fz
Maximale Geschwindigkeit	2 m/s
Maximale Beschleunigung	15 m/s <sup>2</sup>
Max. Antriebsmoment	4 Nm
Max. Drehmoment	<5 Nm Für Mx <11 Nm Für My <17 Nm Für Mz
Schlag	2150 mm
Produktgewicht	37 Kg bei 0 Hub mit Wagen und Motor 4,2 Kg des Wagens 102,4 kg gesamt
Wiederholgenauigkeit	+/- 0,05 mm
Äußere Abmessung	110 x 110 mm
Betriebsdauer	30000 km
Zugehöriges Modul	PLE120 Planetengetriebe, Untersetzungsverhältnis: 5:1 (im Lieferumfang enthalten) BMH1401P06A2A servo motor (im Lieferumfang enthalten) LXM32.D72N4 Servoantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	73,335 kg
Höhe VPE1	3,050 dm
Breite VPE1	4,880 dm
Länge VPE1	29,520 dm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Offer Sustainability

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------