Produktdatenblatt
Eigenschaften

RGE1812225
Acero pur Edelstahl-Türstation Audio, 10 WE, Edelstahl

Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus Acero Pur
Produkt- oder Komponententyp	Audio-Türstation
Ruftaste	10 bell buttons

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Wetterfester Einbaulautsprecher Türstation
Befestigungsmodus	Sichtbare Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Edelstahl
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Versorgung	Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle	LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung	64 x 16 mm
Breite	282 mm
Höhe	361 mm
Tiefe	2,5 mm

Montage

Umgebungseigenschaften	Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,400 cm
VPE 1 Breite	36,000 cm
VPE 1 Länge	42,600 cm
VPE 1 Gewicht	3,670 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	38,000 cm
VPE 2 Breite	40,200 cm
VPE 2 Länge	60,300 cm
VPE 2 Gewicht	8,520 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate