



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Kurzbezeichnung des Geräts	RSLZ
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Gerätedarstellung	Grundelement
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RSL mit 1 Wechslerkontakt Kontakt bei 12 V DC Steckbares Relais RSL mit 1 Wechslerkontakt Kontakt bei 24 V DC
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	6 A
Schaltspannung	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Bemessungs- Betriebsspannungsgrenzen	11,4 - 14,4 V 21,6 - 28,8 V
Betriebsbemessungsspannung Ue	300 V AC

Zusatzmerkmale

Produktgruppe	RSL_CON_12-24
Stiftform	Flach
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Anschlüsse - Klemmen	Stecker, 1 x 0,2 - 2,5 mm ² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Stecker, 1 x 0,2 - 2,5 mm ² (AWG 24 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Kompatibilitätscode	RSLZ
Anzugsmoment	< 0.4 N.m für M2,5 Schrauben
Befestigung	Kunststoffdruckfeder (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	3,6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Verkauf je unteilbare Menge	10
CAD-Gesamtbreite	6,2 mm
CAD-Gesamthöhe	78,6 mm
CAD-Gesamttiefe	95 mm
Produktgewicht	0,023 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20 conforming to IEC 60529
Normen	IEC 61984 UL 508
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]GOST
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,500 cm
VPE 1 Breite	7,200 cm
VPE 1 Länge	10,800 cm
VPE 1 Gewicht	23,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,500 cm
VPE 2 Breite	7,200 cm
VPE 2 Länge	10,800 cm
VPE 2 Gewicht	262,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,395 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen




Verdrahtungsplan



(1) Sicherheitsschaltung

Beispiel: Montage der Bus-Steckbrücke RSLZ2 auf Steckbuchsen

Seitenansicht



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus-Steckbrücke A1-Polarität
- (4) Bus-Steckbrücke A2-Polarität