



Hauptmerkmale

Produktserie	Altivar
Produkt oder Komponententyp	Kommunikationsmodul

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Process ATV600 Altivar Prozess Modular
Kommunikationsprotokoll	MD-Link Ethernet/IP Modbus TCP
Elektrische Verbindung	2 Stecker RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbps
Austauschmodus	Halbduplex und Vollduplex
Kommunikations-Service	SNMP-Agent für Ethernet/IP Modbus TCP-Server für Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP-Adapter für Ethernet/IP RSTP-Unterstützung für Ethernet/IP FTP für Ethernet/IP ODVA-AC-Antrieb und CiA-402-Profil für Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX für Ethernet IP/Modbus TCP 32 Parameter EINGÄNGE – 32 Parameter AUSGÄNGE Implicit Messaging für Ethernet IP/Modbus TCP FDR für Ethernet IP/Modbus TCP
Kommunikationsnetztyp	IPv6 (internet protocol)
Topologie	Verkettung
Zeitsynchronisationsprotokoll	SNTP
Webserver	Integrierter HTTP-Server
Webdienste	Widgets (ID, Steuerung, Datentabelle, Diagnose, Diagramme) Energieüberwachung Kundenspezifisch anpassbare Homepage Laufwerkseinstellungen speichern/wiederherstellen Ethernet-Einstellung und -Diagnose Pumpenfunktionseinstellung und -überwachung Firmware des Antriebs aktualisieren Antriebsmotor Antriebseinstellung und -diagnose
Displaytyp	1 LED für MS (Modulstatus) 1 LED für NS (Netzwerkstatus) 1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 1) 1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 2)
Busprofil	CIP AC Umrichter CiA 402
Produktgewicht	0,2 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Produktzertifizierungen	ODVA Achilles: Level 2
-------------------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	151,0 g
Höhe VPE1	6,5 cm
Breite VPE1	13 cm
Länge VPE1	19 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltmenge VPE2	16
Gewicht VPE2	2,917 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------