



### Hauptmerkmale

Baureihe	Vijeo Designer
Produkt- oder Komponententyp	Konfigurationssoftware
Format	DVD-ROM
Lizenztyp	Single (1 Station)
Produktkompatibilität	SoMachine V4.1 oder höher
Software-Version	V6.2
Operating system requirement	Windows 7 Professional 32/64 Bit Windows 8.1 Windows 10 Professional 32/64 bit
Benutzersprache	Chinesisch Italienisch Englisch Deutsch Portugiesisch Französisch Spanisch

### Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Acrobat Reader 1 USB-Kabel Tutorial im Flash-Format Vijeo Designer Software Benutzerdokumentation in elektronischem Format
Audio/Video-Codierungsstandard	JPEG
Kommunikationsprotokoll	Profibus-DP UniTE TCP/IP Fipio/Fipway USB Modbus TCP Master Modbus RTU Master ELAU PacDrive MELSEC Simatic Modbus-32-bit-Erweiterungen ROC Plus Sysmacway Allen-Bradley Uni-Telway Toyopuc PC3J Ethernet/IP Explicit Modbus Plus
Vorhergehende Software-Version	V6.1
Bezeichnung der Software	Vijeo Designer
Funktion der Software	4 asiatische Schriftsysteme 2 mittelöstliche Schriftsysteme 9999 Alarme 8000 Variablen 34 westliche Schriftsysteme Bis zu 300 Variablen teilen
Kompatible Produktfamilie	Harmony XBT GK Harmony STO & STU Harmony XBT GT Harmony Compact iPC Harmony GTU Harmony iPC Harmony XBT GH Harmony GTO Harmony Smart Harmony XBT GTW

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,200 cm
VPE 1 Breite	14,000 cm
VPE 1 Länge	16,500 cm
VPE 1 Gewicht	308,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,000 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------