



## Hauptmerkmale

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baureihe                     | Lexium P, T   |
| Produkt- oder Komponententyp | Delta 3 robot |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | P5            |
| Design                       | Kompakt       |

## Zusatzmerkmale

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Anzahl von Achsen         | 4  |
| Betriebsposition          | Drehbar um 360°  |
| Arbeitsbereich            | 0...1400 Mm Durchmesser<br>0...468 mm vertikal                 |
| Wiederholungsgenauigkeit  | 0.1 mm   |
| Zulässige Dauerbelastung  | 15 kg  |
| Maximale Geschwindigkeit  | 10 m/s   |
| Max. Beschleunigung       | 90 M/S <sup>2</sup> bei 1 kg<br>70 m/s <sup>2</sup> bei 1,5 kg |
| Produktgewicht            | 80 kg  |
| Kompatible Produktfamilie | Lexium SH3 Motor   |

## Montage

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Umgebungseigenschaften | Normale Umgebungsbedingungen |
|------------------------|------------------------------|

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 92,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 120,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 85,0 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|

---