



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVB Universal
Produkt oder Komponententyp	Komplette Warnleuchte
Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit.	Grundelement Direkt- oder Rohrbefestigung Beleuchtete Einheit
Signaltyp	Dauerlicht
Montagedurchmesser	70 mm
Komponentenname	XVBL
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid: Grundeinheit Polycarbonat: beleuchtete Einheit
Lichtquelle	Ohne Leuchtmittel, rot
Lampentyp	Glühlampe mit BA 15d Sockel Geschützte LED
Nennhilfsspannung [UH,nom]	<= 250 V
Maximale Verlustleistung in W	7 W

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung, <= 1 x 1,5 mm ² mit Aderendhülse
Nennisolationsspannung Ui	250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze	0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV entspricht IEC 60947-1
CAD-Gesamtbreite	70 mm
CAD-Gesamthöhe	139 mm
CAD-Gesamttiefe	70 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Produktgewicht	0,26 kg

Montage

Verschmutzungsgrad	2
Produktzertifizierungen	CCC CSA C22-2 No 14 UL 508 GOST
Normen	EN/IEC 60947-5-1
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C: LED -25...70 °C: incandescent
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Class I on support tube conforming to IEC 61140 Class II on base unit conforming to IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 on fixing base XVBZ0. conforming to IEC 60529 IP66 on base unit conforming to IEC 60529
Schutzart (NEMA)	NEMA 4X entspricht UL 508 (Innenraum)

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	261 g
Höhe VPE1	8 cm
Breite VPE1	8 cm
Länge VPE1	14,8 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltmenge VPE2	18
Gewicht VPE2	5,166 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Signalstation für Glühlampe oder LED mit BA 15d

Abmessungen



Signalstation

Verdrahtungsplan

