# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# ZBY4101
## Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Beschriftungshalter |
| Zubehör / Teilekategorie | Beschriftungszubehör |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Geräteaufbau | Leere Beschriftung<br>Beschriftungshalter |
| Zubehör / Zielkategorie | Steuer- oder Meldeeinheit, Ø 22 mm<br>Für Standardkopf |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Kompatible Produktfamilie | Harmony XB5<br>Harmony XB4 |
| Größe des Beschriftungshalters | 30 x 40 mm |
| Markierung | Unbeschriftet auf 1 weiße Seite, 1 gelbe Seite Hintergrund |
| Verkauf je unteilbare Menge | 10 |
| Produktgewicht | 0,002 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 0,300 cm |
| VPE 1 Breite | 3,000 cm |
| VPE 1 Länge | 4,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,200 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 2,000 cm |
| VPE 2 Breite | 7,000 cm |
| VPE 2 Länge | 7,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 12,000 g |
| VPE 3 Art | S01 |
| VPE 3 Menge | 400 |
| VPE 3 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 3 Breite | 15,000 cm |
| VPE 3 Länge | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 629,000 g |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 months |