

ZCKD15

ZCKD-Positionsschalterkopf, Rollenhebel mit Kunststoffhebel



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKL XCKM
Zugehöriges Gehäuse	ZCKMD39 ZCKL1 ZCKLD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD35 ZCKM1H7 ZCKM5 ZCKM1H29 ZCKLD39H7 ZCKM8H29 ZCKL5 ZCKM1 ZCKM8H7 ZCKLD37H7 ZCKL7H7 ZCKM6H29 ZCKM9H29 ZCKM5H29 ZCKMD35H7 ZCKM8 ZCKMD37H7 ZCKL7 ZCKLD39 ZCKMD37 ZCKL8 ZCKMD31 ZCKLD31 ZCKL1H7 ZCKMD35H29 ZCKM7 ZCKM6H7 ZCKM6 ZCKL5H7 ZCKM9 ZCKL6 ZCKL6H7 ZCKM7H29 ZCKM5H7 ZCKMD31H7 ZCKM7H7 ZCKMD31H29 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKL8H7 ZCKMD39H7 ZCKMD37H29 ZCKLD35
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung thermoplastisch
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 2 Richtungen

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,400 cm
VPE 1 Breite	6,200 cm
VPE 1 Länge	7,800 cm
VPE 1 Gewicht	90,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,800 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	896
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	95,444 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------