# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# XZCP1164L25
## XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, M12, 5-polig, PUR 25m Kabel

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Telemecanique Cabling components |
| Zubehör / Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör / Teiletyp | Vorverdrahtete Stecker |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Elektrische Verbindung | Gerade Buchse M12, 5-polig (einschließlich Erdung) |
| Kabelsteckerbefestigung | Anschrauben |
| Manschettenmaterial | Metall |
| LED-Statusanzeige | Ohne |
| Kabellänge | 25 m |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 5,9 mm |
| Zusammensetzung des Kabels | 5 x 0,34 mm² |
| Draht-Isoliermaterial | PUR |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 30 V AC<br>36 V DC |
| [In] Bemessungsstrom | 4 A |
| Kontaktwiderstand | 5000 µOhm |
| Minimaler Isolationswiderstand | 1 GΩ |

## Montage

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65<br>IP69K<br>IP67 |
| Produktzertifizierungen | cULus |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40…80 °C statisch<br>-5…80 °C Durchbiegung |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…80 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 6,800 cm |
| VPE 1 Breite | 22,800 cm |
| VPE 1 Länge | 22,900 cm |
| VPE 1 Gewicht | 853,000 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 5 |
| VPE 2 Höhe | 15 cm |
| VPE 2 Breite | 30 cm |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

| | |
|---|---|
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,640 kg |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |