



### Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Adaptateur de tension
Nom de l'appareil	iMDU

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
[Uc] tension circuit de commande	24...48 V CA/CC
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	1
Hauteur	78 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	74 mm
Poids du produit	53 g
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnelrigide 1,5 mm <sup>2</sup> Bornes type tunnelsouple 1,5 mm <sup>2</sup> Bornes type tunnellflexible avec embout 1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage des fils	6 mm
Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	IMDU

### Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 dans boîtier modulaire (Isolation classe II) se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.