



### Principales

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Gamme de produit                           | Harmony 9001K   |
| Type de produit ou équipement              | Bouton-poussoir |
| Nom de l'appareil                          | K               |
| Info supplémentaire de l'unité de commande | Snap-in plastic |

### Complémentaires

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la collerette     | Métal                           |
| Diamètre de fixation          | 30 mm                           |
| Source lumineuse              | Sans                            |
| Alimentation du bloc lumineux | Sans alimentation               |
| Description des contacts      | 1 F/O                           |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 10 A, AC-15<br>10 A, DC-13      |
| Fonctionnement des contacts   | Standard                        |
| Présentation du produit       | Produit complet                 |
| Couleur de la capsule         | Rouge                           |
| Profil de l'unité de commande | Bouton coup de poing de Ø 57 mm |
| Type de commande              | Rappel à ressort                |
| Dimension                     | 30 mm                           |

### Environnement

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit    | CSA LR 25490 classe 3211 03[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CE[RETURN]NEMA |
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13                                                             |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                                                                                                          |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |