



### Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Bloc additionnel de détection de défaut d'arc
Nom de l'appareil	ARC
Description des pôles	2P
Position du pôle neutre	Gauche
[In] courant assigné d'emploi	40 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50 Hz
Enregistrement de données électriques	Date et heure Indicateurs de maintenance
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 62606
Pas de 9 mm	2

### Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V CA 50 Hz
Réglage du seuil en tension	275 V for +/- 5 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 62606
Indication de tension	Marche, arrêt, déclencheur sur défaut DEL diagnostic de défaut d'arc
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle 230 V CA se conformer à CEI 62606
Mode de raccordement	Borne du type à cage 1...10 mm <sup>2</sup> souple Borne du type à cage 1...16 mm <sup>2</sup> rigide
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Couple de serrage	2 N.m
Hauteur	91 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	73 mm
Poids du produit	92 g

### Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 62606
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	Gravité B se conformer à CEI 60068-2-30 pour 28 d
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Normes	EN/CEI 62606
Labels qualité	NF

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.