Fiche produit
Caractéristiques

AP9899
APC, Power Cord, C20 to IEC309 (16A), 2.5m

Présentation

Présentation	Ce câble permet de relier une prise IEC C19 à un connecteur IEC 309-16 A. Il peut servir à enficher une prise 16 A IEC 309 dans un PDU rackable disposant de prises IEC C19.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement	Power cord
Input Connection Type	CEI 60320 C20
Longueur de câble	2,50 m

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	9,5 cm
Largeur	29,2 cm
Profondeur	9,5 cm
Poids du produit	0,5 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	1 CEI 60309 16 A 2P + T

Conformité

Certifications du produit	VDE

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-10…40 °C
Humidité relative	20…80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	10…30 °C
Humidité relative de stockage	20…80 %
Altitude de stockage	0,00…15240,00 m

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available