



## Principales

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | TeSys                                                                               |
| Gamme                         | TeSys                                                                               |
| Nom de l'appareil             | DE1D                                                                                |
| Type de produit ou équipement | Boîtier                                                                             |
| Matière                       | Polycarbonate                                                                       |
| Composition de l'appareil     | Contacteur commandé séparément<br>Relais de surcharge thermique commandé séparément |
| Accessoires associés          | LE1D09<br>LE1D12                                                                    |
| Type de commande              | Bouton-poussoir démarrage vert I<br>Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O     |

## Complémentaires

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'entrée de câble | 2 entrée câble: ISO20 haut<br>2 entrée câble: ISO20 inférieur<br>2 entrée câble: Pg 13 inférieur<br>2 entrée câble: Pg 16 inférieur |
| Hauteur                  | 166 mm                                                                                                                              |
| Largeur                  | 88 mm                                                                                                                               |
| Profondeur               | 150 mm                                                                                                                              |
| Poids du produit         | 0,3 kg                                                                                                                              |

## Environnement

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP                              | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK                                  | IK07 conforming to CEI 60529  |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -5...40 °C                    |
| Caractéristique d'environnement                     | Standard                      |
| Certifications du produit                           | UKCA                          |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                               |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                               |
| Sans mercure                        | Oui                                               |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |