



Principales

Gamme de produit	Harmony STM6
Type de produit ou équipement	Box HMI modulaire
Système d'exploitation	Linux
Type du processeur	ARM Cortex-A8

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Signalisation locale	DEL multi couleur pour statut
Package logiciel	EcoStruxure Operator Terminal Expert Web viewer
Fréquence du processeur	800 MHz
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T
Equipement de stockage de données	1 GB disque Flash NAND
Description de la mémoire	512 Ko mémoire de sauvegarde 512 MB interne 1 GB flash
Type de connexion intégrée	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 Liaison série COM1 - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (taux: 2400...115200 bps) Port USB 2.0 - micro USB B Port d'écran - RJ45 1 port USB 2.0 - USB type B
Type de refroidissement	Convection naturelle
Horodateur	Intégré
Hauteur	101 mm
Largeur	150,5 mm
Profondeur	63,3 mm
Poids du produit	0,456 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 No 213 CEI 61132-2
Certifications du produit	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]cULus Class 1 Division 2[RETURN]DNV[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]BV
Degré de pollution	2 se conformer à IEC 61131-2 ed.3
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s ² se conformer à CEI 61131-2

Tenue aux vibrations	3,5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) se conformer à CEI 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) se conformer à CEI 61131-2
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques conforming to CEI 61000-4-2 niveau 3

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.