# Fiche produit
## Caractéristiques

# LVS03271
## PrismaSeT G - Plastron INS-INV630-6M-L=600-horiz.-Fixe-Cde direct-RAL9003



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT G |
| Type de produit ou équipement | Plastron |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT G boîtier |
| Type de plastron | Découpe |
| Produit installé | ComPacT : fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe INS500…630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe INV500…630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation |
| Description des pôles | 1 x3P: platine de montage support: INS320 à 400 horizontal installation<br>1 x4P: platine de montage support: INS320 à 400 horizontal installation<br>1 x3P: platine de montage support: INS500…630 horizontal installation<br>1 x4P: platine de montage support: INS500…630 horizontal installation<br>1 x3P: platine de montage support: INV320 à 400 horizontal installation<br>1 x4P: platine de montage support: INV320 à 400 horizontal installation<br>1 x3P: platine de montage support: INV500…630 horizontal installation<br>1 x4P: platine de montage support: INV500…630 horizontal installation |
| Position de montage | Horizontale |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Description du coffret/armoire | Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm<br>Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm |
| Position du raccordement | Connexion directe |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 6 |
| Normes | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2 |
| Certifications du produit | ASTA |
| Matière | Acier |
| Finition de la surface | Texturé<br>Mat |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Hauteur | 300 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Poids du produit | 1,08 kg |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---|---|
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Unité fonctionnelle | 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INS500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INS500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INS500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INS500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INS500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INV500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INV500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INV500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT INV500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT INV500…630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 6 |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |

| | |
|---|---|
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |