



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Type de plaque frontale	Découpe
Produit installé	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Interface homme-tableau: appareillage 72 x 72 mm Interface homme-tableau: appareillage 96 x 96 mm Interface homme-tableau: HSI Powerlogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,32 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau appareillage 72 x 72 mm 5 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau appareillage 72 x 72 mm 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau appareillage 72 x 72 mm 5 3 600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau appareillage 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau appareillage 96 x 96 mm 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau appareillage 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G armoire Powerlogic 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Powerlogic 4 3 600 mm PrismaSeT G armoire Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G coffret Vigirex 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G armoire Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Enerlin'X FDM121 4 3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	15,0 cm
Longueur de l'emballage 1	50,0 cm
Poids de l'emballage 1	340,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	20,0 cm
Largeur de l'emballage 2	39,0 cm
Longueur de l'emballage 2	59,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,14 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	33,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	29,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
