



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Pleine
Produit installé	Interface homme-tableau : HSI
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : HSI dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : HSI dans 650 mm largecellule 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine cellule 3 module(s) : HSI dans 400 mm largecellule 4 module(s) : HSI dans 600 mm largearmoire 4 module(s) : HSI dans 600 mm largecoffret 4 module(s) : HSI dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	72 mm
Hauteur	72 mm
Profondeur	21 mm
Poids du produit	0,02 kg
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 6 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 6 3 600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 5 4 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 5 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 6 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 6 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule interface homme-tableau HSI 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 5 4

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui

RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises