



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | Linery |
| Gamme de produit | Linery |
| Type de produit ou équipement | Raccordement flexible |
| Nom du produit | Linery FM |
| Nom du produit | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier Linery (Linery FM) alimentation de l'appareil |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de distribution de courant |
| Normes | CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur |
| Certifications du produit | ASTA |




Complémentaires

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Raccordement appareil-armoire | Linery FM répartiteur |
| Description des pôles | 4P |
| Description d'installation | Coffret - largeur >= 600 mm |
| [le] courant assigné d'emploi | 160 A |
| Couleur | Gris anthracite (RAL 7016) |
| Longueur | 400 mm |
| Poids du produit | 0,86 kg |
| Quantité du lot | Lot de 4 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 45,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 803,0 g |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 16,808 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|