



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	Linergy BW
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier PrismaSeT PrismaSeT G boîtier Linergy Linergy BW jeu de barres
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Equipement inclus	Sans câble
Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BW bloc d'alimentation électrique universel
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Produit installé	ComPacT: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation EasyPact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation EasyPact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation EasyPact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation EasyPact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INV250 - contrôle : poignée latérale vertical installation ComPacT: fixe INS250 - contrôle : poignée latérale vertical installation ComPacT: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A
Poids net	1,82 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises