



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G
Type de rail	Modulaire Réglable
Produit installé	TeSys : fixe GV2L TeSys : fixe GV2P TeSys : fixe GV3 ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	9 x3P: fixe GV2L 9 x3P: fixe GV2P 7 x3P: fixe GV3 1 x3P: fixe NG160 1 x4P: fixe NG160 1 x3P: fixe NG160 NA 1 x4P: fixe NG160 NA 1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : GV2L, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : GV2L, direct dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : GV2P, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : GV2P, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : GV3, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : GV3, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 sans protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 sans protection différentielle , direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 NA sans protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 NA sans protection différentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm sans protection différentielle , bloc de connexion dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 avec protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 avec protection différentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm avec protection différentielle , direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm avec protection différentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm avec protection différentielle , bloc de connexion dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm avec protection différentielle , bloc de connexion dans 600 mm largecoffret
Pas de 9 mm	48
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	58 mm
Largeur	467 mm
Profondeur	97 mm
Poids du produit	0,34 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes