



### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Barre
Nom du produit	Linergy TB
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de mise à la terre
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Équipement inclus	40 étriers 1 borne 35 mm <sup>2</sup>

### Complémentaires

Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm Coffret Pack - largeur 550 mm
Quantité du lot	Lot de 1
Longueur	450 mm
Largeur	13 mm
Profondeur	12 mm
Poids du produit	0,36 kg
Couleur	Naturel

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,300 cm
Largeur de l'emballage 1	3,300 cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm
Poids de l'emballage 1	350,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,318 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	103,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	145,000 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------