



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Pleine
Produit installé	Interface homme-tableau : HSI
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : HSI dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : HSI dans 650 mm largecellule 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine cellule 3 module(s) : HSI dans 400 mm largecellule 4 module(s) : HSI dans 850 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine d'armoire 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine de coffret 3 module(s) : HSI dans 850 mm largearmoire
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	96 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	21 mm
Poids du produit	0,04 kg
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule interface homme-tableau HSI 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 1 4 600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret interface homme-tableau HSI 1 3 850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule interface homme-tableau HSI 1 3

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui