



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Pleine
Produit installé	Interface homme-tableau : HSI
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : HSI dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : HSI dans 650 mm largecellule 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine cellule 3 module(s) : HSI dans 400 mm largecellule 4 module(s) : HSI dans 850 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine d'armoire 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine de coffret 3 module(s) : HSI dans 850 mm largearmoire
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	96 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	21 mm
Poids du produit	0,04 kg
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule interface homme-tableau HSI 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 1 4 600 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G coffret interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret interface homme-tableau HSI 1 3 850 mm PrismaSeT G armoire interface homme-tableau HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule interface homme-tableau HSI 1 3

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,8 cm
Poids de l'emballage 1	29,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	200
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,438 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------