



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (PrismaSeT P)
Type de rail	Modulaire
Produit installé	Acti 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe appareil modulaire ComPacT: fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NSXm - contrôle : par maneton
Description des pôles	1 x3P: fixe NG160 1 x4P: fixe NG160 1 x3P: fixe NG160 NA 1 x4P: fixe NG160 NA

### Complémentaires

Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Nombre de modules verticaux	5 module(s): NG160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NG160 NA sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NG160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): appareil modulaire dans 600 mm largearmoire 5 module(s): appareil modulaire dans 600 mm largecoffret 5 module(s): appareil modulaire dans 850 mm largearmoire 5 module(s): appareil modulaire dans 650 mm largecellule 5 module(s): appareil modulaire dans 555 mm largecoffret Pack
Équipement inclus	4 réhausses modulaire
Pas de 9 mm	48
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	35 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	40 mm
Poids du produit	0,14 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

### Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,3 cm
Longueur de l'emballage 1	34,3 cm
Poids de l'emballage 1	160 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,78 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	28 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	33,5 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------