



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT P PrismaSeT G |
| Type de produit ou équipement | Rail |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P |
| Type de rail | Modulaire |
| Produit installé | Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm - contrôle : par maneton |
| Description des pôles | 1 x3P: fixe NG160 1 x4P: fixe NG160 1 x3P: fixe NG160 NA 1 x4P: fixe NG160 NA |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|---|
| Description d'installation | Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm |
| Nombre de modules verticaux | 5 module(s) : NG160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : NG160 NA sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : NG160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : appareil modulaire dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : appareil modulaire dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : appareil modulaire dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : appareil modulaire dans 650 mm largecellule 5 module(s) : appareil modulaire dans 555 mm largecoffret Pack |
| Équipement inclus | 4 réhausses modulaire |
| Pas de 9 mm | 48 |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Hauteur | 35 mm |
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 40 mm |
| Poids du produit | 0,14 kg |
| Couleur | Naturel |
| Matière | Métal |

Environnement

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |