



Principales

| | |
|--|---------------------------|
| Gamme | PrismaSeT |
| Type de produit ou équipement | Panneau de contrôle |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT XS |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|--|
| Courant nominal (In) | 90 A |
| Nombre de phases réseau | Monophasé |
| Installation du coffret | En saillie |
| Type de coffret | Coffret 24,0 modules) |
| Nombre de rangées horizontales | 2,0 |
| Pas de 9 mm | 48,0 |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 12,0 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 24,0 |
| Appareil installé | Compteur d'énergie CBE ou LINKY Disjoncteurs pour panneau de contrôle utilisateur |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Matière du coffret | Techno plastique |
| Poids du produit | 1,100 kg |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Largeur | 535 mm |
| Hauteur | 315 mm |
| Profondeur | 118 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |

Environnement

| | |
|--|-------------------------|
| Certifications du produit | ERDF CPT M&S SPE 13006A |
| Tenue au feu | Face avant : 750 °C |
| Degré de protection IP | IP30 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 |
| Température ambiante de fonctionnement | -15...60 °C |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |