



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Type de produit ou équipement	Déclencheur à émission de tension
Nom de l'appareil	MX
[Uc] tension circuit de commande	110...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V CC
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Multi 9 (Multi 9 C60) C60BP Multi 9 (Multi 9 C60) C60BPR Multi 9 (Multi 9 C60) C60SP Multi 9 (Multi 9 GFP) GFP Multi 9 (Multi 9 C60H-DC) C60H-DC
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : oui
Hauteur	82,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	0,06 kg
Mode de raccordement	Borne de serrage (bas) - 1 câble(s) 2,5 mm ² (AWG 14) - rigide Borne de serrage (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² (AWG 16) - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm pour bas connexion
Couple de serrage	1 N.m bas

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-1
Certifications du produit	UR PCT CSA UL
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,3 cm

Poids de l'emballage 1	70,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,914 kg
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	8
Hauteur de l'emballage 3	8,5 cm
Largeur de l'emballage 3	10,0 cm
Longueur de l'emballage 3	26,5 cm
Poids de l'emballage 3	603,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------