



## Présentation

Présentation	Power Management
Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines

## Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Étagère perforée fixe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de support
Couleur	Gris (RAL 7035)

## Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi VDS Actassi VDA
Matière	Tôle d'acier
Emplacement de montage	Entre les montants 19" avant et arrière
Mode de fixation	Fixation directe
Nombre d'unité de rack	1U
Réglage	Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 25 mm
Charge permanente admissible	100 kg
Entraxe	458 mm
Nombre de racks	29U 47U 42U 33U 38U 24U

Description du coffret/armoire	Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm
--------------------------------	--

Profondeur	Rack : 600 mm
------------	---------------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises