



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial VDM
Application	Application électronique
Type de produit ou équipement	Enveloppe compact
Type de carter	1 corps
Type de support	Fixe
Hauteur nominale de l'enveloppe	800 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	400 mm
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Destination du produit	Électronique et réseaux
Composition de l'appareil	1 plaque passe-câbles : inférieur 1 corps 1 porte avec serrure 1 rack fixe 19"

Complémentaires

Type de porte	Vitré
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm
Type de plaque passe-câbles	Standard
Nombre d'unités 19"	17
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Rack par l'élément de fixation
Matière	Enveloppe : acier Rack fixe 19" : acier galvanisé
Finition de surface	Enveloppe :poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Poids du produit	33,3 kg
Largeur	600 mm
Hauteur	800 mm
Profondeur	400 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit