



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Prise TV/FM/SAT |
| Application | Communication Support d'appareil média |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type de prise télévision | Individuel |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Connecteur TV | Mâle CEI 9,52 mm |
| Connecteur FM | CEI femelle 9,52 mm |
| Connecteur SAT | Type F |
| Affaiblissement sur un trajet | 2 DB TV/VHF signal 47...75 MHz 2 DB TV/UHF signal 170...862 MHz 2 DB R signal 88...110 MHz 2 dB SAT signal 950...2400 MHz |
| Passage de courant continu | Oui |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale |
| Finition de la surface | Satiné |
| Marquage | Avec empreinte |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Profondeur | 28 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur d'encastrement | 18 mm |
| Poids du produit | 0,073 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|------------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK01 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...35 °C |
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Normes | CE |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Sustainable packaging | Yes |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |