# Fiche produit
## Caractéristiques

# SRVS36BP-9A
## Easy UPS SRVS - pack battteries pour onduleur tour longue autonomie 1kVA

## Présentation

| | |
|---|---|
| Lead time | Généralement disponible en stock |

## Principales

| | |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Equipement inclus | Manuel utilisateur<br>Câble de batterie |

## Batteries & durée de fonctionnement

| | |
|---|---|
| Modules de batteries par chaîne | 3 |
| Montage de l'appareil | Fixé au sol |
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 0 |
| Tension de la batterie | 36 V |

## Physique

| | |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 23,8 cm |
| Largeur | 14,5 cm |
| Profondeur | 40 cm |
| Poids du produit | 19,6 kg |
| Mode d'installation | En rack avec kit |

## Conformité

| | |
|---|---|
| Certifications du produit | CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/CEI 62040-1 |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température ambiante de fonctionnement | 0…40 °C |
| Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
| Température ambiante de stockage | -15…40 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de stockage | 0…15000 m |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |