

Fiche produit

Caractéristiques

ENN08241

Mureva Box - platine support bornier 8(6x2,5²)
ou 2(3x6²) -boîte 80x80 / 105x105



Principales

Gamme de produit	Mureva BOX
Type de produit	Platine de montage
Couleur	Anthracite (RAL 7016)
Quantité par emballage	10 pièces

Complémentaires

Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour borniers 2,5 mm ² et 6 mm ²
Destination du produit	Boîte 105 x 105 mm Boîte 80 x 80 mm
Matière	PC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,5 cm
Largeur de l'emballage 1	1,5 cm
Longueur de l'emballage 1	2 cm
Poids de l'emballage 1	8 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Poids de l'emballage 2	80 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	500
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	4,22 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------