

Fiche produit

Caractéristiques

GV1L3

Tesys GV2 - limiteur additif 63A - pour disj. moteur - à la partie supérieure



Principales

Gamme	TeSys
Gamme de produit	TeSys GV2 TeSys Deca
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de protection
Type de produit ou équipement	Module de limitation de courant
Compatibilité de gamme	TeSys GV2 TeSys Deca
Accessoires associés	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Fonction du module	Augmenter le pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Emplacement de montage	Au-dessus du disjoncteur
[Ie] courant assigné d'emploi	32 A
[Ith] courant thermique conventionnel	63 A se conformer à CEI 60947-1
Seuil d'activation	1 500 A
Pouvoir de coupure	<= 100 kA en fonction du dispositif de protection
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-1

Complémentaires

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 1,5...25 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 1,5...10 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 1 1,5...25 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 1,5...10 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 1,5...16 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 1,5...4 mm ² souple avec extrémité de câble
Couple de serrage	2,2 N.m
Poids du produit	0,13 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	122,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,104 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------