



Κύριος

Range of product	Acti9
Όνομα προϊόντος	Acti 9 iLL
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Λυχνία ράγας
Σύντομο όνομα συσκευής	iLL
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	110...230 V 220...260 V σε 50/60 Hz 110...130 V 28 V

Συμπληρωματικός

Indicator light	2 LEDs IEC 269, διάρκεια ζωής 100000 h της μόνιμης απόδοσης φωτισμού (κατανάλωση 0,6 W)
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης	Πάνω: ProDis
Αποστάσεις 9 mm	2
Ύψος	82 mm
Πλάτος	18 mm
Βάθος	69,5 mm
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9003)
Ακροδέκτης βοηθητικής σύνδεσης	Ακροδέκτης καλωδίου 1 καλώδιο(α) άκαμπτο 0,5 mm ² Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) άκαμπτο 2,5 mm ² Ακροδέκτης καλωδίου 1 καλώδιο(α) εύκαμπτο 0,5 mm ² Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) εύκαμπτο 2,5 mm ² Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) εύκαμπτο με κοξ 2,5 mm ²
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	9 mm
Ροπή σύσφιξης	1 N.m





Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60947-5-1
Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 18IP2 Βαθμός προστασίας IP 18IPxx B
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13
Κλιματολογικές συνθήκες	2
Σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-35...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...80 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	1,7 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	45 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	9,8 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	23,2 cm
Package 2 Weight	595 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,846 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
AHHE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν με πλαστικά μέρη και καλώδια χωρίς αλογόνο

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------