

Product data sheet

Characteristics

A9N15655

Acti 9 ασφαλειοθήκη STI 3P 8,5 X 31,5 mm



Κύρια

Σειρά	Acti 9
Όνομα προϊόντος	Acti9 STI
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ασφαλειοαποξεύκτης
Σύντομο όνομα συσκευής	STI
Περιγραφή πόλων	3Π

Συμπληρωματικό

[In] ονομαστικό ρεύμα	2 A 4 A 6 A 10 A
Καμπύλη ασφάλειας	GG AM
Μέγεθος ασφάλειας	8.5 x 31.5 mm
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	400 V AC
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm	6
Ύψος	81 mm
Πλάτος	54 mm
Βάθος	75 mm
Χρώμα	Λευκό
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας1 καλώδιο(α) 0,75...10 mm ² άκαμπτο Ακροδέκτες βίδας1 καλώδιο(α) 0,5...6 mm ² εύκαμπτο Ακροδέκτες βίδας2 καλώδιο(α) 0,75...4 mm ² άκαμπτο Ακροδέκτες βίδας2 καλώδιο(α) 0,5...6 mm ² εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	12 mm
Ροπή σύσφιξης	2 N.m

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC EN 60947-3 IEC 60269-1/2
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Βαθμός ρύπανσης	3
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-20...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...80 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	167,0 g
Ύψος συσκευασίας 1	5,3 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	7,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1	8,5 cm
Τύπος συσκευασίας 2	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	4
Βάρος συσκευασίας 2	728,8 g
Ύψος συσκευασίας 2	8,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	9,0 cm
Μήκος συσκευασίας 2	22,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3	S03
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	48
Βάρος συσκευασίας 3	9,166 kg
Ύψος συσκευασίας 3	30,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 3	30,0 cm
Μήκος συσκευασίας 3	40,0 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν χωρίς αλογόνο