



### Κύριος

Σειρά	Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής	Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακοσμητικό πλαίσιο
Αισθητική	Unica Studio
Αριθμός στοιχείων	2 στοιχεία
Τρόπος στήριξης	Κουμπωτά
Διακοσμητικό χρώμα	Κίτρινο
Χρώμα	Κίτρινο

### Συμπληρωματικός

Υλικό	ABS + υπολογιστής: διακοσμητικό πλαίσιο ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): διακοσμητικό πλαίσιο
Βάθος	3,8 mm
Πλάτος	51,2 mm
Ύψος	51,2 mm
Βάρος προϊόντος	0,025 kg
Χρώμα	Κίτρινο

### Περιβάλλον






Βαθμός προστασίας IK	IK01
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Πετρέλαιο Αλκοόλη Αντοχή σε UV Υγρό σαπούνι Χλωρίνη Petrol Ασετόν Υγρό καθαρισμού

### Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	8,000 cm
Package 2 Length	9,500 cm
Package 2 Weight	65,000 g
Unit Type of Package 3	S01

Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	466,000 g

### Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 <a href="#">Δήλωση REACH</a>
REACH free of SVHC	Yes
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται  <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	 <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	 <a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης