



Κύριος

Σειρά προϊόντων	Acti 9
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διπλή μεταγωγική ή επαφή σφάλματος
Σύντομο όνομα συσκευής	iOF/SD+OF
Σύνθεση επαφών σήμανσης	2 C/O
[In] ονομαστικό ρεύμα	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
Αποστάσεις 9 mm	1

Συμπληρωματικός

[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV
Τοπική σηματοδότηση	Μηχανικός δείκτης
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης	NO
Ύψος	90 mm
Πλάτος	9 mm
Βάθος	73 mm
Βάρος προϊόντος	43 g
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα (top and bottom) 2 καλώδιο(α) 2,5 mm ² - άκαμπτο Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα (top and bottom) 2 καλώδιο(α) 1,5 mm ² - εύκαμπτο με κος Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα (top and bottom) 1 καλώδιο(α) 0,5...2,5 mm ² - εύκαμπτο Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα (top and bottom) 1 καλώδιο(α) 1...4 mm ² - άκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	10 mm
Ροπή σύσφιξης	1 N.m

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60947-5-1
Κλιματολογικές συνθήκες	2 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-35...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	2,400 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	693,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,600 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------