

Κύριος

Σειρά	Νέα Unica
Εφαρμογή συσκευής	Τοποθέτηση
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κουτί τοποθέτησης
Αισθητική	Unica Studio
Αριθμός στοιχείων	1 x 2 στοιχεία
Αριθμός πλήκτρων	1 θέσης
Τρόπος στήριξης	Βίδες

Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Επίτοιχο
Είσοδος καλωδίου	4 εγκοπή
Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): κιβώτιο
Πρότυπα	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Βάθος	40 mm
Πλάτος	83 mm
Ύψος	83 mm
Βάρος προϊόντος	0,052 kg
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IK	IK04
----------------------	------

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	52,500 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,500 cm
Package 2 Width	18,000 cm
Package 2 Length	26,000 cm

Package 2 Weight	653,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,527 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) 🔗 Δήλωση RoHS EE
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	🔗 Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας	🔗 Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	🔗 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης