

## Product data sheet

### Characteristics

# PKF16W425

PratiKa ρευματοδότης επίτοιχος 16A - 3P + N + E - 200...250 V AC



### Κύριος

Σειρά	PratiKa
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρευματοδότης
Σύντομο όνομα συσκευής	PratiKa ρευματοδότης
Κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Low τάση
Περιγραφή πόλων	3P + N + E
Τύπος δικτύου	AC
Standard έξοδος	Βιομηχανικός

### Συμπληρωματικός

Τρόπος τοποθέτησης	Επίτοιχα
Σχήμα σταθμού ελέγχου, ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Γωνιακή
[In] ονομαστικό ρεύμα	16 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	200...250 V
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Γείωση γείωσης δεξιόστροφα	9 h
Υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη	Περιβλήμα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
Υλικό επαφών	Μούφες: χαλκός
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Βίδες
Διατομή καλωδίου	1...4 mm <sup>2</sup>
Εξωτερική διάμετρος καλωδίου	21 mm
Τύπος σπειρώματος	M25
Βάρος προϊόντος	0,27 kg
Ύψος	120 mm
Πλάτος	90 mm
Βάθος	116 mm
Χρώμα	Χρώμα 1γκρι (RAL 7035)
Τάση χρώμα	Μπλε

### Περιβάλλον




Πρότυπα	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 18IP44 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με EN 62262
Αντοχή σε πυρκαγιά	750 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Σχετική υγρασία	50 % σε 40 °C 70 % σε 30 °C 90 % σε 20 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	35 °C ( 86400 s )

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

### Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,6 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	364,0 g

### Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS ΕΕ	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 Ναι
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

### Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------