



Κύριος

Σειρά	Mureva
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Ρευματοδότης
Σύντομο όνομα συσκευής	Mureva socket
Κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Low τάση
Περιγραφή πόλων	3P + N + E
Τύπος δικτύου	AC
Standard έξοδος	Βιομηχανικός

Συμπληρωματικός

Τρόπος τοποθέτησης	Στήριξης σε μετώπη
Σχήμα σταθμού ελέγχου, ρευματολήπτη, ρευματοδότη	Γωνιακή
[In] ονομαστικό ρεύμα	32 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	380...415 V
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Γείωση γείωσης δεξιόστροφα	6 h
Υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη	Περίβλημα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
Υλικό επαφών	Μούφες: χαλκός
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Βίδες
Διατομή καλωδίου	2,5...10 mm ²
Βάρος προϊόντος	0,269 kg
Διάσταση βάσης	90 x 100 mm
Ύψος	100 mm
Πλάτος	90 mm
Βάθος	119 mm
Χρώμα	Χρώμα 1γκρι (RAL 7035)
Τάση χρώμα	Κόκκινο





Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Βαθμός προστασίας IP	Βαθμός προστασίας IP 18IP44 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός προστασίας IK	IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με EN 62262
Αντοχή σε πυρκαγιά	850 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Σχετική υγρασία	50 % σε 40 °C 70 % σε 30 °C 90 % σε 20 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	35 °C (86400 s)

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,900 cm
Package 1 Width	10,200 cm
Package 1 Length	10,100 cm
Package 1 Weight	248,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	18,000 cm
Package 2 Width	26,800 cm
Package 2 Length	26,800 cm
Package 2 Weight	1,908 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	14
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,303 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------