


Product data sheet

Characteristics

A9N18572

Acti 9 διακόπτης διαρροής Vigi C120 2P 30mA τύπου A



Κύριος

Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Add-on residual current devices
Σύντομο όνομα συσκευής	Vigi C120
Περιγραφή πόλων	2Π
[In] ονομαστικό ρεύμα	125 A
Τύπος δικτύου	AC
Ευσαιθησία διαρροής ως προς γη	30 mA
Χρονοκαυστέρηση προστασίας διαρροής ως πρ	Στιγμιαίο
Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη	Τύπος A

Συμπληρωματικός

Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	230...240 V AC 50/60 Hz
Τεχνολογία απόπλισης διαρροής	Ανεξάρτητα τάσης
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο	Με βίδες
Αποστάσεις 9 mm	7
Ύψος	95 mm
Πλάτος	117 mm
Βάθος	73 mm
Βάρος προϊόντος	0,325 kg
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1...35 mm ² εύκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1...50 mm ² άκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	15 mm
Ροπή σύσφιξης	3,5 N.m

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...60 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	13,300 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Package 1 Weight	426,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,928 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	Ναι
AHHE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------