



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Szállítási űrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Funkció	Váltó
Színárnyalat	Fehér

### Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Felületkezelés	Fényes
Csatlakozók fajtája	Rugós bekötés
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
Teljesítménytartomány	2300 W
Huzalszerkezet	Rugalmas Merev
Vezeték hosszúság	13 mm
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...70 mm Csavarok
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	37 mm
A vizuális rész mélysége	12 mm
Nettó súly	0,060564 kg
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

### Környezet

IP védettség fok	IP44
Megfelelőségi jel	CE
Terméktanúsítványok	GOST-R
Szabványok	IEC 60669-1

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	64,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	9,5 cm
2. csomag szélessége	18,5 cm
2. csomag hossza	27,5 cm
2. csomag súlya	720,4 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	40,0 cm
3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	9,296 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------