

Termékadatlap

Jellemzők

A9N18569

ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, AC osztály, 4P, 125A, 30mA



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék rövid neve	Vigi C32
Pólusok megnevezése	4P
[In] névleges áram	125 A
Hálózat típusa	AC
Földszivárgás érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi időkéseletetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály	AC típus

Kiegészítő jellemzők

Készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400...440 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Szerelési mód	Klipstes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz	Csavarokkal
9 mm-es osztások	10
Magasság	95 mm
Szélesség	198 mm
Mélység	73 mm
Nettó súly	0,58 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok1...35 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok1...50 mm ² merev
Vezeték csupaszítási hossz	15 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1
IP védettség szint	IP20
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,2 cm
1. csomag szélessége	13,5 cm
1. csomag hossza	25,3 cm
1. csomag súlya	716 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	6,217 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	58,628 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------