

A9N26948

ACTI9 MX+OFmunkaáramú kioldó, 12-24VAC,
12-24VDC



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Shunt trip oldás OC érintkezővel
Készülék rövid neve	MX + OF
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O
Vezérlőkör feszültség	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
9 mm-es osztások	2

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 C120 Acti 9 Acti9 C40 Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti9 DPN Vigi Acti 9 Acti9 DT40 Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti9 ID C40 Acti 9 Acti9 IDc Acti 9 Acti 9 iTL Acti 9 Acti9 ID Acti 9 Acti 9 DPN
Helyi jelzés	Művelet jelző
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtő sín és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: igen
Magasság	82,5 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	73,5 mm
Nettó súly	65 g
Szín	Fehér
Csatlakozás típusa	Bilincses csatlakozó - 1 kábel 2,5 mm ² - rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	9 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m
Kompatibilitási kód	MX + OF

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 UL 489A UL 1077 C22.2 No. 5 C22.2 No. 235 GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok	AS/NZS[RETURN]LCIE 03ATEX6399X[RETURN]KEMA-KEUR[RETURN]ASEV
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	3 cm
1. csomag hossza	9,3 cm
1. csomag súlya	74 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	8,7 cm
2. csomag szélessége	10 cm
2. csomag hossza	26,5 cm
2. csomag súlya	652 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	6,363 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------