



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Fésűs gyűjtősín
Szerelési mód	Vízszintes
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Vonalak leírása	3L + N
Length in 18 mm modules	57

Kiegészítő jellemzők

Kivezetések száma	14 utas N + 3 L
1 utas pólusok konfigurációja	1 x 3P + N 1 x 4P
Csatlakozótüske	18 mm
Csatlakozó típusa	Tüske
Utak közötti távolság	72 mm
Jelölés	N L1 L2 L3
Szigetelés	Szigetelt
Készülék bemutatása	Vágható
Tartozékok	10 darabos készlet Végdarab
Le névleges üzemi áram	100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC megfelel IEC 61439-2
Szerelési hely	Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok Felül vagy alul mellett kettős csatlakozó
9 mm-es osztások	114
Szélesség	1000 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi9 Multi9 C60

Környezet

Szabványok	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Tűzellenállási képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-7-1
IP védettségi szint	IP20 végelemekkel és tűsketakarókkal

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	2,800 cm
1. csomag hossza	100,000 cm
1. csomag súlya	751,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	5,800 cm
2. csomag szélessége	9,000 cm
2. csomag hossza	104,500 cm
2. csomag súlya	3,916 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	270
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	223,464 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------