



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Fésűs gyűjtősín
Szerelési mód	Vízszintes
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Vonalak leírása	3L + N
Length in 18 mm modules	12

Kiegészítő jellemzők

Kivezetések száma	6 utas N + L
1 utas pólusok konfigurációja	1 x 1P + N 1 x 2P
Csatlakozótüske	18 mm
Csatlakozó típusa	Tüske
Utak közötti távolság	36 mm
Jelölés	N L1 N L2 N L3
Szigetelés	Szigetelt
Készülék bemutatása	Vágható
Le névleges üzemi áram	100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC megfelel IEC 61439-2
Szerelési hely	Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok Felül vagy alul mellett kettős csatlakozó
9 mm-es osztások	24
Szélesség	220 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi9 Multi9 C60

Környezet

Szabványok	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Tűzellenállási képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-7-1
IP védettség szint	IP20 végelemekkel és tusketakarókkal

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,2 cm
1. csomag szélessége	3 cm
1. csomag hossza	21,5 cm
1. csomag súlya	130 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	5,8 cm
2. csomag szélessége	8,8 cm
2. csomag hossza	24,8 cm
2. csomag súlya	654 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	11,044 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------